

Jeanologia® Bluescan

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE TEJIDO Y ACABADO



Bluescan es una tecnología de laboratorio, que a través del análisis del Test Light Sensitive Fabric, nos aporta información precisa sobre el comportamiento que tiene el tejido frente a la tecnología láser y su reacción al lavado.

#MISSIONZERO



LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE TEJIDO Y ACABADO MEDICIÓN DEL TEST LIGHT SENSITIVE FABRIC

Test Light Sensitive fabric

El análisis del LSF Test mediante Bluescan, junto con la valoración visual de un experto, nos permite medir cómo de favorable es un tejido frente a la aplicación de la tecnología láser y prever sus reacciones.



Bluedata

En pocos minutos obtenemos un informe completo con resultados claros para cada tejido.



Perfecto para el acabado

Simplifica la elección del mejor tejido que mejor se adapte a nuestro diseño final teniendo un único valor como referencia producido al final de cada análisis.




CARACTERÍSTICAS




BLUEDESK

Este software intuitivo de Bluescan, nos guiará para completar todo el proceso.





PROCESO DE ESCANEO

Bluescan, dotado de un iluminante láser, barre un área determinada del tejido y, por reflexión, recupera la luz reflejada para analizar los datos obtenidos.



DATOS CIENTÍFICOS



Accede a datos científicos y precisos sobre cómo reacciona un tejido a la tecnología láser.



GLOBAL LSF SCORE


Bluescan ofrece un sistema de puntuación que permite a los fabricantes de tejido identificar la sensibilidad del tejido a la abrasión láser y la reacción al lavado.

CONFIGURACIONES



ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| TECNOLOGÍA DE PREVISUALIZACIÓN | Puntero láser rojo |
| TIPO DE LÁSER | Láser de fibra óptica supercontinuo |
| ÁREA DE ESCANEADO | 850 x 70 mm |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | Desde 21°C a 25°C |
| PESO | 350 kg |
| DIMENSIONES | 2110 a 1012 mm x 1876 mm |



THE BEST IN SERVICE

Jeanologia tiene presencia global con oficinas y centros de servicio técnico estratégicamente ubicados EN TODO EL MUNDO.

SUS MÁQUINAS FUNCIONANDO AL 100% DE CAPACIDAD TODO EL TIEMPO

Jeanologia S.L. Ronda Guglielmo Marconi 12, 46980 Paterna, Valencia, España · T. +34 961 369 190 · info@jeanologia.com

La información contenida en estas páginas está basada en pruebas desarrolladas bajo condiciones ambientales específicas y prendas con algunas características específicas. Por tanto, la información debe tomarse de forma orientativa y no vinculante. Por lo anterior, Jeanologia no garantiza ningún resultado que no se haya logrado con las mismas condiciones y especificaciones en las que se basa la información aquí contenida.